

55011 & 57011
Series/Series/Seria



Transitional Hand Piece
2 Setting
Pieza de Mano Transicional
2 Ajustes
Douche à main Transicional
2 réglages

RP7405▲
Hand Held Shower
Regadera de Mano
Douche à main

57014
Series/Series/Seria



Transitional Hand Piece
3 Setting
Pieza de Mano Transicional
3 Ajustes
Douche à main Transicional
3 réglages

RP48769▲
Hand Held Shower
Regadera de Mano
Douche à main

55021 & 57021
Series/Series/Seria



Traditional Hand Piece
3 Setting
Pieza de Mano Tradicional
3 Ajustes
Douche à main Tradicional
3 réglages

RP48770▲
Hand Held Shower
Regadera de Mano
Douche à main

55051 & 57051
Series/Series/Seria



Dryden™ Hand Piece
Single Setting
Pieza de Mano Dryden™
Un Ajuste
Douche à main Dryden^{MC}
Un réglage

RP52589▲
Hand Held Shower
Regadera de Mano
Douche à main


55085 & 57085
Series/Series/Seria



Trinsic™ / Compel™ / Grail®
Single Function
Pieza de Mano Trinsic™ /
Compel™ / Grial® Una Función
Douche à main Trinsic^{MC} /
Compel^{MC} / Grial® Une fonction

RP44586▲
Hand Held Shower
Ducha Manual

55013
Series/Series/Seria



Transitional Hand Piece
Single Setting
Pieza de Mano Transicional
Un Ajuste
Douche à main Transicional
Un réglage

RP46683▲
Hand Held Shower
Ducha Manual

55020
Series/Series/Seria



Traditional Hand Piece
Single Setting
Pieza de Mano Tradicional
Un Ajuste
Douche à main Tradicional
Un réglage

RP46680▲
Hand Held Shower
Ducha Manual

55530 & 57530
Series/Series/Seria




Vero™ Hand Piece
Single Setting
Pieza de Mano Vero™
Un Ajuste
Douche à main Vero^{MC}
Un réglage

RP62954▲
Hand Held Shower
Ducha Manual


▲ Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini

**57510
Series/Series/Seria**




**Arzo® Hand Piece
Single Setting
Pieza de Mano Arzo®
Un Ajuste
Douche à main Arzo®
Un réglage**

**57923 & 59210
Series/Series/Seria**




**Addison® Hand Piece
Single Setting
Pieza de Mano Addison®
Un Ajuste
Douche à main Addison®
Un réglage**

**51567 & 55567
Series/Series/Seria**



**Ara™ Hand Piece
Single Setting
Pieza de Mano Ara™
Un Ajuste
Douche à main Ara^{MC}
Un réglage**

**51552 & 55552
Series/Series/Seria**



**Hand Piece 4 Setting
Pieza de Mano 4 Ajustes
Douche à main 4 réglages**

RP61294▲
Mounting Bracket
Consola de montaje
Support


RP48296▲
Hand Held Shower
Regadera de Mano
Douche à main

RP61283▲
Hand Held Shower
Regadera de Mano
Douche à main

59567-PK▲
Handshower
Regadera de Mano
Douche à main


59552▲
Handshower
Regadera de Mano
Douche à main

**55011, 55013, 55020, 55021, 55085,
57510 & 57923
Series/Series/Seria**



RP64157▲
Hose & Gaskets
Manguera y Empaques
Tuyau souple et joints

**55552, 55567, 55051 & 55530
Series/Series/Seria**



U4010-PK▲
Handshower holder
Teleducha titular
Support douchette


U495D -▲60-PK
Hose & Gaskets
Manguera y Empaques
Tuyau souple et joints

▲ Specify Finish
▲ Especificque el Acabado
▲ Précisez le Fini


**51567, 55011, 55013,
55567, 56613, 57011,
57014 & 57510
Series/Series/Seria**




**51552, 54613, 55020,
55021, 55051, 55085,
55530, 55552, 57021,
57051, 57085, 57530,
57923 & 59210
Series/Series/Seria**




57021
Series/Series/Seria




57011, 57014 & 57085
Series/Series/Seria



51552, 51567, 57051 & 57530 Series/Series/Seria





















59210
Series/Series/Seria




- ▲ Specify Finish
- ▲ Especificque el Acabado
- ▲ Précisez le Fini

T14178, T14278-LHP, T14278-H2OLHP, T14278-SHCCER, T14478-LHP, T14478-H2OLHP & 14478-SHCCER Models / Modelos / Modèles





▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini



*Used to plug one inlet side (Hot or Cold) to prevent cross flow when checking for leaks before the cartridge is installed. Insert into the inlet, place test cap and use the bonnet to secure in place.

*Tapaban una entrada lateral (caliente o frío) para prevenir flujo cruzado cuando la comprobación para saber si hay escapes antes del cartucho está instalada. El relleno en la entrada, casquillo de la prueba del lugar y utiliza el capo para asegurar en lugar.

*Branchaient une admission latérale (chaud ou froid) pour empêcher l'écoulement en travers quand la vérification les fuites avant la cartouche est installée. L'insertion dans l'admission, chapeau d'essai d'endroit et emploient le capot pour fixer en place.

Model / Modelo / Modèle
R11000

